



Be Right™



## SC1500-controller, 4 sensorconnectoren, 4 analoge mA uitgangen, 4 relaiscontacten, 110 - 230 VAC, EU-stekker, USB-modembox

Productnr.: LXV446.99.2R1M1

EUR Prijs: Neem contact op

Wordt binnen 1 week verzonden

### Krijg vertrouwen in uw wateranalyses. Altijd. Overal.

De Hach SC1500 universele controller voor meerdere parameters is een uiterst geavanceerd modulair controllersysteem. De SC1500 maakt communicatie voor Mobile Sensor Management (MSM) mogelijk. Mobile Sensor Management zorgt voor duidelijkheid door eenvoudig toegang te bieden tot cruciale informatie, en u te helpen uw proces te beheren en proactief te zijn op het gebied van onderhoud.

Dit instrument maakt verbinding met Claros, het innovatieve Water Intelligence System van Hach, waarmee u instrumenten, gegevens en processen naadloos kunt verbinden en beheren - waar en wanneer u maar wilt. Claros zorgt voor een groter vertrouwen in uw gegevens en een verbeterde operationele efficiëntie. Om het volledige potentieel van Claros te realiseren, dient u te zorgen voor Claros-compatibele instrumenten.

**Begeleiding door actiegerichte sensorinformatie**

**Eenvoudige onderhoudsinstructies in de palm van uw hand**

**Uitlijning van proces- en laboratoriummetingen**

**Keuze uit WLAN, LAN- of 3G/4G-connectiviteit**

---

## Specificaties

Afmetingen:	USB-box: 79,5 x 55,1 x 159,5 mm
Analoge uitgang:	Vier 4-20 mA analoge uitgangen op elke analoge uitgangskaat, max. 500 Ω
	Draadmaat: max. 1,5 mm <sup>2</sup> (15 AWG)
Bedrijfsomstandigheden:	-20 - 55 °C, 95% relative humidity (non condensing)
Beschermingsklasse:	I
Certificering:	cTUVus-conform, CE-conform, DIN EN 61326 overspanningsbeveiliging
Garantie:	2 jaar
Gewicht :	Circa 5 kg (afhankelijk van configuratie)
Hoogte:	2000 m
Materiaal:	Controller: metaal met corrosiebestendig oppervlak, NEMA 4X/IP65-klasse USB-box: ABS/polycarbonaat, NEMA 4X/IP65-klasse
Netwerkconnectiviteit:	Twee Ethernetconnectoren (10/100 Mbps), schakelfunctie, M12 vrouwelijke D-coderingsconnector

	Eén USB-connector per USB-box
Opslag condities:	-20 - 70 °C
Relais:	Vier relais op elke relaiskaart, omschakelcontacten (SPDT)
	Maximale schakelspanning: 250 VAC, 125 VDC
	Maximale schakelstroom: 5 A
	Maximale schakelvermogen: 1500 VA, 250 VAC; 625 W, 125 VDC
	Draadmaat: max. 1,5 mm <sup>2</sup> (15 AWG)
Sensor:	4 sensoren
Stroomvoorziening:	100 - 240 VAC ±10 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA maximum
Vervuilingsgraad:	2
Zekering:	F1 en F2: M 3,5 A L, 250 V of T 3,15 A L, 250 V;
	F3 en F4: T 8 A H, 250 V